

# DS6300

## 高性能固定式レーザスキャナ

- ・リーダヘッドとデコード部を自由に回転が可能
- ・1,400mmの読み取り距離を実現
- ・マニュアル焦点調整機能で最適なエリア調整が可能
- ・LCDで簡単テストが可能



### ■型式一覧表

型式	仕様
DS6300-100-010	ACRデコーダ内蔵、リニアスキャン、マスタースレーブ接続タイプ
DS6300-100-011	ACRデコーダ内蔵、リニアスキャン、Profibus接続タイプ
DS6300-100-012	ACRデコーダ内蔵、リニアスキャン、Ethernet接続タイプ
DS6300-100-015	ACRデコーダ内蔵、リニアスキャン、Devicenet接続タイプ
DS6300-105-010	ACRデコーダ内蔵、オシレーティングミラー内蔵、マスタースレーブ接続タイプ
DS6300-105-011	ACRデコーダ内蔵、オシレーティングミラー内蔵、Profibus接続タイプ
DS6300-105-012	ACRデコーダ内蔵、オシレーティングミラー内蔵、Ethernet接続タイプ
DS6300-105-015	ACRデコーダ内蔵、オシレーティングミラー内蔵、Devicenet接続タイプ

### ■アクセサリ(別売)

GFC-60	90度偏光ミラー
GFC-600	外部取付用90度偏光ミラー、近接読み取り用
C-BOX 100	端子台接続ボックス
C-BOX 150	パラメータ設定保存機能付端子台接続ボックス
PWR-120	120W電源ボックス、AC110/230V - DC24V
PWR-240	240W電源ボックス、AC110/230V - DC24V
FBK-6000	DS6000取付金具用ファーストブラケット(2pcs)
BT-6000	DS6000マスタースレーブ用/バスターミネータ
CAB-6001	DS6000マスタースレーブ - C-BOX 100接続ケーブル1m
CAB-6002	DS6000マスタースレーブ - C-BOX 100接続ケーブル2m
CAB-6005	DS6000マスタースレーブ - C-BOX 100接続ケーブル5m
CAB-6011	DS6000フィールドバス - C-BOX 100接続ケーブル1m
CAB-6012	DS6000フィールドバス - C-BOX 100接続ケーブル2m
CAB-6015	DS6000フィールドバス - C-BOX 100接続ケーブル5m
CAB-6101	DS6000 - DS6000マスタースレーブ接続ケーブル1m
CAB-6102	DS6000 - DS6000マスタースレーブ接続ケーブル2m
CAB-6105	DS6000 - DS6000マスタースレーブ接続ケーブル5m
CAB-6112	DS6000 - DS6000マスタースレーブ接続ケーブル2m(未電源供給)
CAB-6115	DS6000 - DS6000マスタースレーブ接続ケーブル5m(未電源供給)

### ■仕様


電源電圧	DC18~30V
最小分解能	0.20mm
光源	半導体レーザダイオード
スキャン速度	600~1,200スキャン/秒
最大読み取り距離	1,400mm(0.50mmの場合)
読み取り可能な バーコード	ITF, Code39, Code93, Code128, EAN128 EAN/JAN/UPC, Codabar等
外形寸法	113×110×99mm(リニア) 180×113×104.5mm(オシレーティング)
重量	約1.3Kg(リニア) 約2Kg(オシレーティング)
動作温度	0℃~+40℃
湿度	90%(但し結露無きこと)
耐衝撃	30G:11ms:各方向3回
耐振動	1.5mm:13~55Hz:各方向2時間
保護構造	IP64

## IDEC DATALOGIC株式会社


本社 : 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-31  
 名古屋 : 〒464-0850 愛知県名古屋市中千種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル  
 東京 : 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川12階  
 U R L: <http://www.idljp.com>

TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202  
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562  
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178

■外形寸法図



■読み取り範囲 (POSとは読み取り焦点位置のことです)



**IDEC DATALOGIC株式会社**

本社 : 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-31  
 名古屋 : 〒464-0850 愛知県名古屋市中千種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル  
 東京 : 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバーージュ品川12階  
 U R L : <http://www.idljp.com>

TEL: 06-6398-3200 FAX: 06-6398-3202  
 TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562  
 TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178